

**Garant**
**Nož za notranje struženje GARANT Master Turn, jeklo, spiraliziran, desno, Ø držala/velikost ploščice: 25/11 mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260330 25/11
GTIN	4062406576936
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	31 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
ISO-oznaka držala	A25R SDQCR/L11
Ø držala $D_s$	25 mm
Serija	GARANT Master
Dolžina glave $L_1$	40 mm
Srednji premik $L_3$	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Višina vpenjanja $L_2$	23 mm
Celotna dolžina $L$	200 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

