

**Garant****XOMU146715ZZER, HB4430, Tip: TI**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	213046 TI
GTIN	4062406267155
Razred artikla	21A

## Opis

### Izvedba:

**Inovativen** koncept obračalnih ploščic z **dvostranskimi** 3-rezilnimi rezalnimi obračalnimi ploščicami (2×3 rezila). **Zmogljiv** rezalni material za posebej dobro **ekonomičnost**.

### Napotek:

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,5-1 \times D/a_{p\text{ maks}}$ .

## Tehnični opis

Tip	TI
Podajanje $f_z$ na zob	0,8 mm
Radij rezila	1,5 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	XOMU146715ZZER
Zvrst	HB4430
Rezalni material	HM
priporočena globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	0,8 mm
maksimalna globina rezanja $a_{p\text{ maks}}$	3 mm

Radij za programiranje pri $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Prevleka	PVD
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	50 m/min	S
mokro maks.	primerno		