

Gladilni kamen, originalni Arkansas (siv), zrnatost 5000, v lesenem etuiju, Dolžina × širina: 100X40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558827 100X40
GTIN	4037073005867
Razred artikla	56Z

Opis

Izvedba:

Naravni kamen (originalni Arkansas) iz fino zrnatega kvarcita, zelo čvrsti robovi. Za najbolj fine površine in brušenje brez zarobkov. Zrnatost 5000 (predhodno brušenje), zrnatost 8000 (poliranje).

Uporaba:

Za **posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov** na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje. **Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.**

Napotek:

Majhen dodatek olja podaljšuje življenjsko dobo in povečuje ostrino.

Tehnični opis

Širina	40 mm
Dolžina	100 mm
Stopnja preciznosti	Predhodno brušenje
Zrnatost	5000
Brusno sredstvo	Arkansas-kvarcit
Vrsta izdelka	Gladilni kamen

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	primerno		