

## Gladilni kamen za jeklo, korund (A), egalizirano groba / fina, Dolžina × širina: 200X50mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558865 200X50
GTIN	4260496536742
Razred artikla	56Z

### Opis

#### Izvedba:

Keramično vezani kombinirani gladilni kamni s stopnjo trdote O/P. Ena stran je groba za predhodno brušenje, druga fina za zaključno brušenje.

**Korund** v srednje trdem vezivu. Spodaj običajni korund (A), zrnatost 100 (grobi); zgoraj plemeniti korund 280/320 (fini).

#### Uporaba:

Posnemanje zarobka, fino brušenje neravnin, zaokrožanje robov.

#### Napotek:

Egalizirani gladilni kamni, dodatno obdelani za popolnoma ravno površino.

### Tehnični opis

Širina	50 mm
Višina	25 mm
Dolžina	200 mm
Stopnja preciznosti	groba / fina
Vrsta izdelka	Gladilni kamen

### Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		