

**Sesalnik za mokro in suho sesanje AERO, Oznaka proizvajalca: 21-21INOX****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	078540 21-21INOX
GTIN	5711145158864
Razred artikla	07C

Opis**Izvedba:**

Robustni in zmogljivi **sesalniki za mokro/suho sesanje** s prilagodljivim sistemom za priključitev sesalne cevi (MultiFit) za profesionalno čiščenje. **Stopnja izločanja > 99,9%**. Kompaktni sesalnik za univerzalno uporabo s Push & Clean **sistemom za samodejno čiščenje filtra**.

- **Z vtičnico in vklopno avtomatiko za priključitev druge električne naprave (maks 2000 W).**
- **Zbiralnik iz plemenitega jekla z ročajem in držalom sesalne cevi.**

Obseg dobave:

Vklj. s sesalno cevjo, držalom za cevi, ukrivljenim držalnim kosom sesalne cevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom ter pralnim filtrskim elementom (PET).

Napotek:

Drugi varnostni sesalniki za vse razrede nevarnosti (zdravju nevaren ali eksplozivni prah) so dobavljivi po ponudbi (razred L, M, H).

Tehnični opis

Prostornina zbiralnika	20 l
Oznaka proizvajalca	AERO 21-21 PC INOX
Vklopna avtomatika	da

Čiščenje filtra	Sistem Push & Clean
Širina	400 mm
Dolžina	390 mm
Masa	8,5 kg
Število turbin	1
Višina	525 mm
Dolžina sesalne cevi	2,5 m
Delovni hrup	64 dB(A)
Dolžina kabla	5 m
Poraba moči	1250 W
Stopnja izločanja	99,9 %
Pretok zraka	60 l/s
Vakuum	210 mbar
Ø cevi	32 mm
Posebnosti	Kompaktna izvedba, zbiralnik iz nerjavnega jekla
Filtrski sistem	PET filtrski element
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Sesalnik za mokro in suho sesanje

Pribor

Talna šoba, širina 400 mm Oznaka proizvajalca 3666	078555 3666
--	-------------

Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla Oznaka proizvajalca 8074	078556 8074
--	-------------