

HOLEX**Digitalno pomično merilo za delavnico, Merilno območje: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415525 300
GTIN	4062406579531
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Pomično merilo za notranje in zunanje merjenje (s prednastavitvijo). Dobro čitljiv LCD-prikazovalnik s posebej velikimi številkami. Optimalne vodilne in drsne lastnosti zaradi **dvojnega prizmatičnega vodila**, uležajenega v umetni masi. Merilni kljuni iz nerjavnega jekla, zelo fino brušeni. Z dvema pomičnima in **zamenljivima merilnima kljunoma**. **Vklj. z omejitvijo merilne sile.**

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Nastavitvena šablona art. 415527 vel. Set. Merilni kljuni z navojem M2,5 št. 415526 vel. 90 z navojem M2,5 za posebna tipala št. 434900–434910.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,01 mm
Odčitavanje	0,0005 col
Napajanje	Baterijsko napajanje
Ø nastavka za notranje merjenje	10 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Preklop odčitavanja	mm / col
Masa	0,65 kg
Funkcija prednastavitve	da
Točnost	0,04 mm

Dolžina konic	90 mm
Število vključenih baterij	1
Merilno območje	0 - 300 mm
Kalibriranje	A1
Standard	Tovarniški standard
Merilne konice	da
Merilno orodje	digitalni
Material	ABS
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

DAkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 300 mm	021000 300

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------