

HOLEX**Digitalno pomično merilo za delavnico, Merilno območje: 1500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415525 1500
GTIN	4062406579579
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Pomično merilo za notranje in zunanje merjenje (s prednastavitvijo). Dobro čitljiv LCD-prikazovalnik s posebej velikimi številkami. Optimalne vodilne in drsne lastnosti zaradi **dvojnega prizmatičnega vodila**, uležajenega v umetni masi. Merilni kljuni iz nerjavnega jekla, zelo fino brušeni. Z dvema pomičnima in **zamenljivima merilnima kljunoma**. **Vklj. z omejitvijo merilne sile**.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Nastavitvena šablona art. 415527 vel. Set. Merilni kljuni z navojem M2,5 št. 415526 vel. 90 z navojem M2,5 za posebna tipala št. 434900–434910.

Tehnični opis

Funkcija prednastavitve	da
Merilno območje	0 - 1500 mm
Napajanje	Baterijsko napajanje
Masa	2,2 kg
Preklop odčitavanja	mm / cole
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Točnost	0,1 mm
Kalibriranje	A1
Dolžina konic	150 mm

Odčitavanje	0,0005 col
Odčitavanje	0,01 mm
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Število vključenih baterij	1
Standard	Tovarniški standard
Merilne konice	da
Merilno orodje	digitalni
Material	ABS
vse dele	kaljene
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 2000 mm	021000 2000
---	-------------

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
--	---------------