



Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE, TiAlN, Ø DC m7: 8,8mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	122408 8,8
GTIN	4045197427953
Razred artikla	12E

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**. **Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke**.

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$

Tehnični opis

Podajanje f v jeklo < 900 N/mm ²	0,1 mm/v
Dolžina utorov L _c	47 mm
Število rezil Z	2
Toleranca držala	h6
Nazivni Ø D _c	8,8 mm
Toleranca nazivnega Ø	m7
Ø držala D _s	10 mm
Celotna dolžina L	89 mm
Standard	DIN 6537 K
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	33,8 mm
Prevleka	TiAlN

Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HE s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	140 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	90 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	80 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	60 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	pogojno primerno	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	30 m/min	S
GG	pogojno primerno	70 m/min	K
mokro maks.	primerno		
mokro min.	primerno		
Zrak	primerno		