

Garant
VHM-mini rezkar GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 5mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	202289 5
GTIN	4062406271183
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:

Izjemno kratko rezilo za maksimalno stabilnost. **Dolžina držala po DIN** za izboljšano podporo orodja v območju držala. Tako se bistveno podaljša življenjska doba orodja.

Prihranite si stroške naknadnega brušenja: Ceneje je, če VHM-mini rezkar uporabljate do meje izrabljenosti in ga nato zavržete, kot če bi ga nabrusili.

Orodje za **univerzalno obdelavo**.

Napotek:

Oblika HB dobavljiva po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB** naročite **art. 202291**

Tehnični opis

Držalo	DIN 6535 HA s h6
Ø držala D_s	6 mm
Kot spirale	30 stopinj
Celotna dolžina L	50 mm
Ø rezila D_c	5 mm
Število zob Z	3
Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,028 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Dolžina rezil L_c	8 mm
Podajanje f_z za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm ²	0,025 mm

Toleranca nazivnega \emptyset	e8
Kot posnetja roba	90 stopinj
Serija	Master Steel
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard
Tip	N
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5xD pri robljenju
Delovna širina a_e pri rezkanju z notranjim hlajenjem	Rezkanje utorov v polno, globina 1xD
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	290 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	240 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	140 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	120 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	100 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	70 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	primerno	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
GG(G)	primerno	85 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		

mokro min.	pogojno primerno
suho	primerno
Zrak	primerno