



## Plošče za grobo brušenje SG-STEEL, Ø plošče × širina plošče: 178X4mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	560430 178X4
GTIN	4007220478752
Razred artikla	55S

### Opis

#### Izvedba:

- Brusna zrna, vezivo, aktivni brusni dodatki in armiranje plošč za grobo brušenje so optimalno prilagojeni za posamezna področja uporabe glede na največjo učinkovitost in življenjsko dobo.
- Izvedba: plošče za grobo brušenje, izbočene (oblika 27, 28, 29).
- Kot brušenja 20° do 30°
- Uporaba: z električnimi in pnevmatskimi kotnimi brusilniki z obodno hitrostjo do 80 m/s , za brušenje zvarov, površin in robov.

Trde plošče za grobo brušenje (trdota R) iz zelo učinkovite serije plošč SG-ELASTIC za jeklo z veliko učinkovitostjo brušenja in dolgo življenjsko dobo.

**Specifikacija: A24R-SG.**

### Tehnični opis

Ø plošče	178 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Debelina plošče	4 mm
Kratica za brusno sredstvo	A

Specifikacija	A24R-SG
priporočen nastavni kot	20-30 stopinj
za material	Jeklo
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Plošče za grobo brušenje

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
suho	primerno		