

Garant**Udarni sveder iz karbidne trdine SDS-plus, Ø × celotna dolžina: 20X200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	789010 20X200
GTIN	4062406271404
Razred artikla	71C

Opis**Izvedba:**

Značilna in agresivna centrirna konica omogoča aktivno centriranje in optimalno vodenje med postopkom vrtnja. Inovativen dizajn glave s kratkimi, ravnimi nakloni za občutno hitrejšo vrtnje ob bistveno večji stabilnosti, tudi v armiran beton. Spiralna oblika za optimiziranje vibracij z ojačitvijo jedra. Premer jedra in spiralni korak svedra sta natančno medsebojno usklajena in tako poskrbita za učinkovit prenos sile z vrtnega kladiva na konico iz karbidne trdine.

Prednosti:

- **Kratki spiralni nakloni in konkavno oblikovane cepilne površine (učinek lopate) poskrbijo za hitro odvajanje prahu iz izvrtine.**
- **Oznake obrabe: za oceno, ali je orodje še primerno za vrtnje ustreznih lukenj za zidne vložke.**
- **Dodatna, posebej oblikovana osnovna rezila: učinkovito razbijanje betona.**

Uporaba:

Za vrtnje v beton, naravni kamen in opečnati zid - pri najvišjem udobju vrtnja.

Napotek:

Pri uporabi zelo dolgih svedrov (> 500 mm) je treba predhodno izvrtati izvrtino s kratkim svedrom istega premera (preprečevanje loma).

Tehnični opis

Ø	20 mm
Dolžina spirale	150 mm
Število rezil Z	2
celotna dolžina	200 mm

Rezalni material	HM
Vrtanje z udarjanjem/brez udarjanja	Udarno vrtanje
Držalo	SDS Plus
Vrsta izdelka	Sveder za kamen