

Garant**Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM, desni, Ø držala DS/velikost ploščice: 8/04mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268112 8/04
GTIN	4062406583989
Razred artikla	21P

Tehnični opis

Srednji premik L_3	2,6 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Velikost ploščice	4 mm
Ø držala D_s	8 mm
Uporabna globina T	1,1 mm
ISO-oznaka držala	E08X SDQCR/L04
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	5,2 mm
Nastavitveni kot κ	107,5 stopinj
Dolžina glave L_1	26 mm
Širina vratu L_4	4 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 04T0..
Celotna dolžina L	57 mm
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desni
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26	269028 26
--	-----------