

Garant
Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM, levo, Ø držala DS/velikost ploščice: 8/04mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268115 8/04
GTIN	4062406584115
Razred artikla	21P

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Uporabna globina T	1,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 04T0..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	5,6 mm
Ø držala D_s	8 mm
Dolžina glave L_1	26 mm
Srednji premik L_3	3 mm
Velikost ploščice	4 mm
ISO-oznaka držala	E08X SDUCR/L04
Celotna dolžina L	57 mm
Širina vratu L_4	4 mm
Nastavitveni kot κ	93 stopinj
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levo
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26	269028 26
--	-----------