

Garant**Hitrozamenljivi nož za notranje struženje HM, desni, Ø držala DS/velikost ploščice: 8/05mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268120 8/05
GTIN	4062406584160
Razred artikla	21P

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	VC.. 0501..
Celotna dolžina L	57 mm
ISO-oznaka držala	E08X SVLCR/L05
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	9,2 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 26
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
Srednji premik L_3	5 mm
Dolžina glave L_1	26 mm
Uporabna globina T	3 mm
Širina vratu L_4	6 mm
Ø držala D_s	8 mm
Velikost ploščice	5 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da

Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 26	269028 26
--	-----------