

Pnevmatsko-hidravlična naprava za kovičenje slepih zakovic, Tip: RAC211



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	770513 RAC211
GTIN	8033371217304
Razred artikla	72E

Opis

Izvedba:

Obratovalni tlak 6–7 bar. Snemljiv zbiralnik za trne. Zmogljiva in zanesljiva naprava za kovičenje slepih zakovic. Hitra in varna obdelava slepih zakovic s pomočjo sistema močnih prijemalnih čeljusti (brez drsenja trnov zakovic). Možnost nastavljanja odsesavanja odlomljenih trnov v zbiralnik.

Obseg dobave:

Vklj. z ustniki (primerno za jeklo, plemenito jeklo, aluminij, baker): 2,4; 2,4–3,4 in 4 mm. Ustnik (primerno za aluminij): 4,8 mm. 1 steklenička hidravličnega olja 50 ml.

Tehnični opis

za slepe zakovice iz vseh materialov do	4 mm
za aluminijaste slepe zakovice do	4,8 mm
Masa	1,4 kg
Poraba zraka na zakovico	3,4 l
Hod naprave	16 mm
Maksimalni Ø trna	2,5 mm

Priključek za visokotlačno cev	8 mm
Sila kovičenja pri 6 barih	6600 N
Obratovalni tlak	6 - 7 bar
Vrsta izdelka	Naprava za kovičenje slepih zakovic