

HOLEX**Pomično merilo, Merilno območje: 500mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	415196 500
GTIN	4062406584252
Razred artikla	42A

Opis**Izvedba:**

Nonij in površina za odčitavanje nesvetleče kromirana. Merilne površine kaljene in brušene. **Dolgi merilni kljuni za merjenje velikih obdelovancev in Ø obdelovancev.** Z vijakom za utrditev. Zamaknjeni in zaobljeni konci kljuna za notranje meritve.

Tehnični opis

Točnost	0,07 mm
Kalibriranje	A1
Ø nastavka za notranje merjenje	20 mm
Preklop odčitavanja	mm/cole
Delitev	1/20 mm
Standard	Tovarniški standard
Odčitavanje	0,05 mm
Masa	1,1 kg
Dolžina konic	150 mm
Merilno območje	0 - 500 mm
Delitev nonija mm/cole	da
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX

vse dele	kaljeno
Vrsta izdelka	Digitalno pomično merilo za delavnico

Storitve

DAkkS-kalibriranjePomična merila/globinska pomična merila maksimalno merilno območje 500 mm	021010 500
Kalibriranje pomičnih meril/globinskih pomičnih meril maksimalno merilno območje 500 mm	021000 500