

Garant**ZCMX 050202, Zvrst: HBZ310****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268419 HBZ310
GTIN	4062406272883
Razred artikla	21K

Tehnični opis

Prevleka	PVD
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Glavna uporaba	N
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	200 - 600 m/min
Zvrst	HBZ310
Rezalni material	HM
Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,2 mm
Globina reza a_p	0,2 - 4 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 050202
Podajanje za obračanje	0,05 - 0,4 mm
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,3 mm

Ustrezno za \varnothing orodja D _c	10 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje