



Garnitura roto rezkarjev 5-delna, Z4 – fini, križno ozobljeni, HM TiAlN, Število roto rezkarjev: 5



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	541470 5
GTIN	4027497473762
Razred artikla	56L

Opis

Izvedba:

Garniture z izbranimi roto rezkarjiv najpogosteje uporabljenih oblikah in dimenzijah.
Držalo Ø 6 mm.

LUKAS roto rezkarji so izdelani iz visokozmogljivih vrst karbidne trdine z veliko žilavostjo in najvišjo trdnostjo rezalnih robov izključno na najmodernejših CNC napravah. Držalo je iz jekla, če je premer glave rezkarja večji od premera držala, sicer je tudi držalo iz karbidne trdine.

Uporaba:

Za ročno uporabo in uporabo na industrijskih robotih pri odstranjevanju zarobka, posnemanju robov, glajenju ter obdelavi zvarov in površin.

Obseg dobave:

Po 1 kos art. 540560 vel. A1020; C1020; D1009; F1020; M1020.

Tehnični opis

Serija	Ozobje Z4
Rezalni material	HM TiAlN

Prevleka	TiAlN
Ø držala	6 mm
Število brusnih čepov	5
Vrsta izdelka	Roto rezkar

Pribor

Roto rezkar s prevlekoZ4 – fini, križno ozobljeni Tip C1020	540560 C1020
Roto rezkar s prevlekoZ4 – fini, križno ozobljeni Tip M1020	540560 M1020
Roto rezkar s prevlekoZ4 – fini, križno ozobljeni Tip A1020	540560 A1020
Roto rezkar s prevlekoZ4 – fini, križno ozobljeni Tip F1020	540560 F1020
Roto rezkar s prevlekoZ4 – fini, križno ozobljeni Tip D1009	540560 D1009