

**Garant**

**Rezkar za kopirno in plano rezkanje, indeksirano, z navojem, Ø D/število rezil  
Z: 25/2mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	212015 25/2
GTIN	4062406587543
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Rezkar za kopirno in plano rezkanje najnovejše generacije. Indeksirane okrogle obračalne ploščice zagotavljajo stabilne pogoje in ščitijo ploščico pred neželenim obračanjem med uporabo. Optimizirana sklenjena oblika med obračalno rezalno ploščico in ležiščem ploščice zagotavlja največjo mogočo procesno varnost.

**Napotek:**

**$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$**

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. **211750 vel. 3,8** s stebлом art. **674252 vel. 15IP.**

**Tehnični opis**

Ø rezila $D_c$	25 mm
Dolžina rampe L za $\alpha_{maks}$	9,94 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{min}$	38 mm
Ø $D_2$	20,7 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje Ø $D_{maks}$	48 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje $a_p$	1,7 mm
Ø $D_3$	13 mm

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Število rezil Z	2
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	35 mm
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	RPK.1204M0T
Vpenjalni navoj M	M12
Kot rampe $\alpha_{\text{maks}}$	4,83 stopinj
z notranjim hlajenjem	da
Izvedba držala	z navojem
Rezkarji za ploščice oblike	okrogli
Uporaba za rezkanje	Poševno pogrezanje
Uporaba za rezkanje	Cirkularno rezkanje
Delitev rezil	neenakomerna
Zamenjava orodja	PowerCard
Vrsta izdelka	Kopirni rezkar

## Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 3	219878 3
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne Tip 2	219878 2