


Garant**ZCMX 080308, Zvrst: HBZ140**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268427 HBZ140
GTIN	4062406273989
Razred artikla	21E

Opis

Izvedba:

Univerzalen srednjezrnat substrat s PVD-prevleko. Prva izbira za uporabo pri struženju in vrtanju.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 16 mm

Zvrst: HBZ140

Globina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Podajanje pri struženju: 0,1 - 0,3 mm

Podajanje pri vrtanju: 0,03 - 0,12 mm

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 50 - 190 m/min

Tehnični opis

Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Zvrst	HBZ140
Glavna uporaba	M
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 080308
Rezalni material	HM

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	50 - 190 m/min
Prevleka	PVD
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje pri struženju	0,1 - 0,3 mm
Podajanje pri vrtanju	0,03 - 0,12 mm
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	16 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje