

**Garant****VBGW 110308 FN, MKD, Posnetje roba rezalnih robov: NL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	266012 NL
GTIN	4062406274603
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

**MKD** – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Posneti rezalni robovi za nž-kovine z dolgimi odrezki.

**Uporaba:**

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

**Priporočilo:**

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

**Tehnični opis**

Prevleka	neprevlečeni
Rezalni pogoji	neprekinjen
Rezalni material	MKD
Radij rezila	0,8 mm
Globina reza $a_p$	0,01 - 0,2 mm

Zvrst	MKD
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGW 110308 FN
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Posnetje roba rezalnih robov	NL
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	150 - 1600 m/min
Podajanje f	0,005 - 0,1 mm/v
Toleranca	G
Značilnost blagovnega imena	MKD
Možnost naknadnega brušenja	da
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje