

Garant**VBGW 160408 FN, MKD, Posnetje roba rezalnih robov: NL****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	266018 NL
GTIN	4062406275860
Razred artikla	21L

Opis**Izvedba:**

MKD – monokristalni diamant, rezalni robovi lasersko izrezani. Posneti rezalni robovi za nž-kovine z dolgimi odrezki.

Uporaba:

Za najbolj fino obdelavo najboljših površin.

Priporočilo:

Za optimalne rezultate uporabite sistem GARANT Master eco. Alternativno je možna uporaba vseh primernih vpenjalnih držal in nožev za notranje struženje ISO.

Tehnični opis

Rezalni pogoji	neprekinjen
Radij rezila	0,8 mm
Zvrst	MKD
ISO-oznaka obračalne ploščice	VBGW 160408 FN
Globina reza a_p	0,01 - 0,2 mm

Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Groba/gladilna obdelava
Število zamenljivih ploščic/rezil	1
Prevleka	neprevlečeni
Posnetje roba rezalnih robov	NL
Rezalni material	MKD
Podajanje f	0,005 - 0,1 mm/v
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	150 - 1600 m/min
Toleranca	G
Značilnost blagovnega imena	MKD
Možnost naknadnega brušenja	da
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje