

Garant**Strojni navojni sveder GARANT Master Tap Oblika B 6HX DIN 376, AlTiX, M: M8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132726 M8
GTIN	4062406278571
Razred artikla	111

Opis**Izvedba:**

Univerzalni navojni sveder, zasnovan za uporabo v širokem spektru materialov z visoko procesno varnostjo.

- **Rezalni material HSS-E-PM za največjo odpornost proti obrabi.**
- **Nova visokozmogljiva prevleka zagotavlja največjo odpornost proti obrabi.**
- **Posebna geometrija za odvajanje odrezkov.**

Vse velikosti: Držalo po DIN 376 (= zožen Ø držala) posledično primerno za uporabo na večjih globinah.

Tehnični opis

Velikost navoja	M8
Število vpenjalnih utorov	3
Celotna dolžina L	90 mm
Korak navoja	1,25 mm
Ø držala D _s	6 mm
Globine navoja	24 mm
Rezalni material	HSS E PM
Standard	DIN 376
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	6,8 mm

Kakovost	ISO 2X 6HX
Ø navoja	8 mm
Vrsta navoja	M
4-kotno držalo □	4,9 mm
Prevleka	AlTiX
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena
Serija	Master Tap
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	30 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	35 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	20 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	30 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	25 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	12 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	10 m/min	M

INOX > 900 N/mm ²	primerno	8 m/min	M
GG(G)	primerno	20 m/min	K
CuZn	primerno	20 m/min	N
Uni	primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		