


Garant
Čistilna postaja za orodje, Izvedba: TC1

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	358955 TC1
GTIN	4062406278427
Razred artikla	31E

Opis
Izvedba:

Osnovno ogrodje iz nerjavnega ščetkanega plemenitega jekla za vpenjanje ščetk iz medenine, vključenih v obseg dobave. Dodatno se lahko na štirih položajih montirata dve šobi iz plemenitega jekla art. 358959 za priključitev na stisnjeni zrak. Možnost nadgradnje s tretjo ščetko za čiščenje daljših orodij ali držal orodij, z razširitvenim modulom art. 358957 1.

- **Odstranjuje odrezke in ostanke hladilnega sredstva v sklopu avtomatiziranega odrezovalnega procesa.**
- **Zmanjšuje tveganje poškodb na vaših strojih, komponentah in orodjih.**
- **Med drugim čisti oprijete odrezke z rezkarjev, svedrov in navojnih svedrov ter tako omogoča procesno varno proizvodnjo.**
- **Click&Clamp – zamenljive ščetke za individualno uporabo.**

Uporaba:

Za čiščenje orodja in vpenjala orodij, zlasti pri avtomatizirani izdelavi. Montaža čistilne postaje za vijačno namestitev v notranjosti stroja ali z opcijskimi magnetnimi nogami art. 358958 1. Z aksialnim in radialnim gibanjem ščetk ob vrtenju v nasprotni smeri se orodje ali vpenjalo orodij očisti.

Obseg dobave:

Osnovno ogrodje, 2 šobi art. 358959 Air, 1 garnitura ščetk art. 358956 1, 2 priključka za stisnjeni zrak z Y-kosom in cevjo 1,5 m.

Dolžina L: 220 mm

Širina B: 96 mm

Višina H: 125 mm

Tehnični opis

Dolžina L	220 mm
Širina B	96 mm
Višina H	125 mm
Vrsta izdelka	čistilna postaja

Pribor

Garnitura ščetk za čiščenje, 2-delna Tip 2	358956 2
Šoba za čistilno postajo za orodje Tip HYDRO	358959 HYDRO
Šoba za čistilno postajo za orodje Tip AIR	358959 AIR
Garnitura ščetk za čiščenje, 2-delna Tip 1	358956 1
Garnitura magnetnih nog, 4-delna Tip 1	358958 1
Razširitveni modul za ščetke Tip 1	358957 1
Garnitura ščetk za čiščenje, 2-delna Tip 3	358956 3