



**Delovne hlače do pasu Industrijsko, raztegljivo, mornarsko modra / modra,
Konfekcijska velikost DE: 27**



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 091423 27 |
| GTIN | 7330509756539 |
| Razred artikla | 04T |

Opis

Izvedba:

Nova industrijska kolekcija z **dvoslojnim razteznim materialom** za večjo **svobodo gibanja** in udobje pri nošenju. **Robustna in trpežna tkanina**, ki je izjemno primerna za industrijsko uporabo. Odpornost proti praskam zaradi zakritih gumbov in zadr. Z robustnimi zadrkami iz umetne mase. Industrijsko perilo v skladu z **EN ISO 15797**. Obstoje barve in oblike.

Delovne hlače do pasu z elastičnim pasom za večje udobje nošenja.

Opis:

Ergonomično oblikovane hlačnice.

- **Odsevni trakovi na zadnji strani hlačnic.**
- **Posebna robustnost zaradi trojnega notranjega šiva v hlačnicah.**
- **Razporek z zadrko iz umetne mase.**
- **Notranji žep z zadrko.**
- **Notranji žep za mobilni telefon in meter.**
- **Žep na hlačnici z mehkom in poklopcem.**

Napotek:

Dobava v drugih barvah po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

Delovne hlače do pasu v kombinaciji barv **črna / temno siva** najdete pod art. 091424. **Ženske hlače** v črni barvi najdete pod art. 091429.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Konfekcijska velikost DE | 27 |
| Spol | moški |
| Serijska | Industrijsko, raztegljivo |
| Sestava tkanine | 63% poliester |
| Sestava tkanine | 33% bombaž |
| Sestava tkanine | 4% elastolefin |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 260 g/m ² |
| Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 |
| Pranje | 70 °C, pisano perilo |
| Pranje | Primerno za industrijsko pranje |
| Barva | mornarsko modra / modra |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače |