



## Navojni sveder (vijačni nastavek), vaporizirani, M: M6



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130990 M6
GTIN	4062406281250
Razred artikla	12H

### Opis

#### Izvedba:

S 1/4-colskim 6-kotnim držalom po DIN 3126 C 6,3.

#### Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

### Tehnični opis

Standard za navoje	DIN 13
Korak navoja	1 mm
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Oblika prisekanega dela	B
Smer rezanja	desni
Standard	Tovarniški standard
za navoj	M6
Celotna dolžina L	37 mm
Dolžina rezil L <sub>c</sub>	16 mm
Ø sprostitve D <sub>1</sub>	4,5 mm
Prevleka	vaporizirani
Vrsta navoja	M

Rezalni material	HSS
Kakovost	ISO 2 6H
Kot profila	60 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Vrsta izdelka	Navojni sveder (vijačni nastavek)

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
Olje	primerno		