

**Navojni sveder (vijačni nastavek), vaporizirani, M: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130990 M10
GTIN	4062406281274
Razred artikla	12H

Opis**Izvedba:**

S 1/4-colskim 6-kotnim držalom po DIN 3126 C 6,3.

Uporaba:

Idealno za prenosno uporabo, za montažna dela in popravila.

Tehnični opis

Standard za navoje	DIN 13
Korak navoja	1,5 mm
Ø osnovne izvrtine	8,5 mm
Vrsta navojnega orodja	Ročni navojni sveder
Oblika presekanega dela	B
Standard	Tovarniški standard
Smer rezanja	desni
za navoj	M10
Ø sprostitve D ₁	7,8 mm
Celotna dolžina L	40 mm
Dolžina rezil L _c	20 mm
Prevleka	vaporizirani
Vrsta navoja	M

Rezalni material	HSS
Kakovost	ISO 2 6H
Kot profila	60 stopinj
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Vrsta izdelka	Navojni sveder (vijačni nastavek)

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
Olje	primerno		