

Garant
VHM-radiusni rezkar GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø f8 DC/D S: 1,2mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	207242 1,2
GTIN	4062406284848
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:
Precizno brušeni za visoke zahteve po točnosti.

 Toleranca: kontura radija = $\pm 0,005$ mm.

Izboljšana zaščita rezalnih robov z rahlo zaokrožitvijo rezalnih robov. Izredno velika upogibna trdnost z uporabo posebej fino zrnatih substratov.

Tehnični opis

Podajanje f_z za robljenje v jeklo < 900 N/mm ²	0,012 mm
Kot spirale	28 stopinj
Število zob Z	2
Ø držala D_s	3 mm
Podajanje f_z za kopirno rezkanje v jeklo < 900 N/mm ²	0,015 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Dolžina rezil L_c	3 mm
Ø rezila D_c	1,2 mm
Radij R	0,6 mm
Serijska	Master Steel
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Standard	Tovarniški standard

Tip	N
Toleranca nazivnega \emptyset	f8
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,03×D pri kopirnem rezkanju
Delovna širina a_e pri rezkanju	0,5×D pri robljenju
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	ne
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Radiusni in krogelni rezkarji

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	270 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	240 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	220 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	190 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	170 m/min	P
Jeklo < 55 HRC	pogojno primerno	140 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	primerno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	80 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	400 m/min	K
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		

