

Garant**Vpenjalni trn za rezkarje z navojem, SK 30, Navoj M × dolžina L1: M6X25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	301316 M6X25
GTIN	4062406286033
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konična oblika.

Uporaba:

Za vpenjanje rezkarjev z navojem.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600–308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820–308835.

Strategija odrezovanja: HSC

Previsna dolžina A: 44 mm

Ø izvrtine D₁ s toleranco IT6: 6,5 mmØ D₂: 10 mm

Zunanji Ø D: 13 mm

Uporabna dolžina L₁: 25 mmL₂: 5 mm**Tehnični opis**

Navoj M	M6×25
Zunanji Ø D	13 mm
L ₂	5 mm
Ø izvrtine D ₁ s toleranco IT6	6,5 mm

Uporabna dolžina L ₁	25 mm
Ø D ₂	10 mm
Previsna dolžina A	44 mm
Trn za rezkarje	SK 30
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Trni za rezkarje za privijačenje