

**Garant****Rezkar za prijemalni nastavek, Tip: 1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	361169 1
GTIN	4062406286606
Razred artikla	33S

**Opis****Izvedba:**

$v = 80 - 120$  m/min,  $f_z = 0,02$  mm na zob, 3-rezilno.

**Uporaba:**

Za rezkanje ležišč ploščic za prijemalne nastavke art. 361163.

**Napotek:**

Za izdelavo vpenjalnih čeljusti priporočamo uporabo materialov, kot je jeklo, s trdoto min. Rm  $800$  N/mm<sup>2</sup> ali z večjo trdoto.

Število zob Z: 3

Število zob Z: 3

Dolžina rezil  $L_c$ : 12 mm

Celotna dolžina L: 40 mm

Ø držala  $D_s$ : 4 mm

**Tehnični opis**

Ø držala $D_s$	4 mm
Ø rezila $D_c$	3,3 mm
Število zob Z	3
Celotna dolžina L	40 mm
Dolžina rezil $L_c$	12 mm
Vrsta izdelka	Rezkar za posnemanje robov

