

Garant**GARANT Diabolo VHM-posnemalnik zarobka spiralni 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 6mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 208158 6 |
| GTIN | 4062406288235 |
| Razred artikla | 11X |

Opis**Izvedba:**

Posebej za posnemalnike zarobka, razvite za **obdelavo v trdo**. Izboljšana prevleka Diabolo omogoča še daljšo življenjsko dobo in boljšo kakovost površine.

Toleranca: **Mera S = ±0,2 mm.**

Kot konice = ±5 kotnih minut.

Odlične kakovosti površine zaradi **kota spirale 35°**.

Uporaba:

Izjemno primerno za **posnemanje** in **odstranjevanje zarobka** robov obdelovancev in za **obdelavo kontur**.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------|------------------|
| Celotna dolžina L | 57 mm |
| Držalo | DIN 6535 HA s h6 |
| Ø držala D _s | 6 mm |
| Ø rezila D _c | 6 mm |
| Mera S | 4,2 mm |
| Serija | Diabolo |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj |
| Število zob Z | 6 |
| Posnemanje roba | 45 stopinj |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Podajanje f_z v jeklo < 60 HRC | 0,03 mm |
| Prevleka | TiAlN |
| Rezalni material | VHM |
| Standard | Tovarniški standard |
| Tip | H |
| Toleranca nazivnega \emptyset | h6 |
| Kot spirale | 35 stopinj |
| Smer pristavljanja | vodoravno in poševno |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Toleranca držala | h6 |
| Barvni prstan | rumena |
| Vrsta izdelka | Posnemalnik zarobka |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|-----------|------------|
| Jeklo < 1100 N/mm | pogojno primerno | 140 m/min | P |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno | 120 m/min | P |
| Jeklo < 55 HRC | primerno | 100 m/min | H |
| Jeklo < 60 HRC | primerno | 90 m/min | H |
| Jeklo < 65 HRC | primerno | 60 m/min | H |
| Jeklo < 67 HRC | primerno | 35 m/min | H |
| mokro min. | pogojno primerno | | |
| suho | primerno | | |
| Zrak | primerno | | |

Storitve

| | |
|------------------------|-----------|
| Brušenje držala Tip HB | 129100 HB |
|------------------------|-----------|

