



Magnetni stroj za vrtanje z jedrom, Tip: MAB155



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	076535 MAB155
GTIN	4250187513893
Razred artikla	07E

Opis

Izvedba:

- Vgrajen sistem notranjega mazanja, magnetni indikator za nadzor magnetne sile.
- Vgrajena posoda za rezalno olje, kompletna kabelska napeljava v ohišju.
- Gonilo v oljni kopeli.

Napotek:

- Svedre za vrtanje z jedrom najdete pod art. 118780–118825.
- Magnetni stroji za vrtanje z jedrom z avtomatskim pomikom obdelovanca, vakuumsko vpenjalno ploščo in napravo za vpenjanje cevi po ponudbi.
- Pnevmatsko vrtalni stroji za vrtanje z jedrom s standardom ATEX po ponudbi.

Pakiranje: Transportni kovček

Oznaka proizvajalca: MAB 155

Poraba moči: 1050 W

Maksimalno število vrtljajev: 320 min⁻¹

Maksimalni Ø vrtanja z jedrom v jeklo: 35 mm

Globina vrtanja: 30 mm

Dolžina magnetne noge: 80 mm

Tehnični opis

Dolžina magnetne noge	80 mm
Globina vrtanja	30 mm
Poraba moči	1050 W

Delovni hod	39 mm
Širina magnetne noge	160 mm
Oznaka proizvajalca	MAB 155
Masa	11 kg
Maksimalno število vrtljajev	320 min ⁻¹
Maksimalni Ø vrtanja z jedrom v jeklo	35 mm
Omrežna napetost	230 V
Napajanje	Omrežno napajanje
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Magnetni stroj za vrtanje z jedrom