

3M**Mini brusni obroč Ø 90 × 100 mm, 337DC, Zrnatost: 80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568534 80
GTIN	8718734418573
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Mini brusni obroči Ø 90×100 mm (289×100 mm).

Brusna zrna stisnjena v definirane kvadre. Visoka gostota brusnih zrn za najdaljšo življenjsko dobo. **Brez mazanja** zaradi definiranih kanalov. **Enakomerne obdelane površine** prek celotnega procesa obdelave, tudi pri tankih pločevinah.

Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570 – 568577 (Ø izvrtine 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min⁻¹.

Tehnični opis

3M-oznaka zrnatosti	A300
Dolžina brusnega traku	289 mm
Zrnatost	80
Ø brusnega traku	90 mm
Širina brusnega traku	100 mm
Kratica za brusno sredstvo	A
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Oznaka proizvajalca	337DC
Vrsta izdelka	Brusni trak

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
suho	primerno		