

Garant**Mini brusni obroč Ø 100 × 100 mm, Primerjava zrnatosti: 280****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568558 280
GTIN	4062406297954
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Mini brusni obroči Ø 100×100 mm (314×100 mm).

Mini brusni obroči iz brusne kopenske za poenotenje, satiniranje in zaključno obdelavo.

S podlogo za lažjo namestitvev na vseh vpenjalnih valjih.

Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570 – 568577 (Ø izvrtine 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min⁻¹.

Tehnični opis

Širina brusnega traku	100 mm
Barva	modra
Ø brusnega traku	100 mm
Primerjava zrnatosti	280
Dolžina brusnega traku	320 mm
Izvedba	A very fine
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %

Vrsta izdelka

Brusni trak

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
Les	primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
suho	primerno		

Pribor

Vpenjalni valj Ø 90 × 100 mm Tip AIR

568575 AIR