



## Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo brez kanalov za notranje hlajenje, desno, Tip: 1



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	255160 1
GTIN	4062406609450
Razred artikla	29W

### Tehnični opis

ISO-oznaka držala	S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
Celotna dolžina L	200 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	11 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	13 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	15,25 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	19 mm
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	15,25 mm

Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	20 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	25 mm
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	20 mm
Nadomestni del	259981 10
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
Rezalni material	Jeklo
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje