



## Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo brez kanalov za notranje hlajenje, leve, Tip: 3



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 255161 3      |
| GTIN                  | 4062406609504 |
| Razred artikla        | 29W           |

### Tehnični opis

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Višina vpenjanja L <sub>2</sub>     | 24 mm                                    |
| Višina vpenjanja L <sub>2</sub>     | 31 mm                                    |
| Višina vpenjanja L <sub>2</sub>     | 24 mm                                    |
| ISO-oznaka držala                   | S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08 |
| Celotna dolžina L                   | 250 mm                                   |
| Celotna dolžina L                   | 250 mm                                   |
| Celotna dolžina L                   | 200 mm                                   |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.; DN..1506.; WN.. 0804..       |
| Srednji premik L <sub>3</sub>       | 17 mm                                    |
| Srednji premik L <sub>3</sub>       | 22 mm                                    |
| Srednji premik L <sub>3</sub>       | 17 mm                                    |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$ | 32 mm                     |
| Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$ | 40 mm                     |
| Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$ | 32 mm                     |
| Nadomestni del                                | 259981 12                 |
| Standard                                      | DIN 8024                  |
| Vrsta uporabe                                 | leve                      |
| Globina notranjega struženja do               | 3×D                       |
| Rezalni material                              | Jeklo                     |
| z notranjim hlajenjem                         | ne                        |
| Vrsta izdelka                                 | Nož za notranje struženje |