



Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo brez kanalov za notranje hlajenje, leve, Tip: 2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	255161 2
GTIN	4062406609498
Razred artikla	29W

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	25 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	32 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	25 mm
ISO-oznaka držala	S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06
Celotna dolžina L	250 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Srednji premik L_3	13 mm
Srednji premik L_3	17 mm
Srednji premik L_3	13 mm

Višina vpenjanja L ₂	19 mm
Višina vpenjanja L ₂	24 mm
Višina vpenjanja L ₂	19 mm
Nadomestni del	259981 11
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do	3×D
Rezalni material	Jeklo
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje