



Garnitura nožev za notranje struženje, jeklo brez kanalov za notranje hlajenje, leve, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	255161 1
GTIN	4062406609481
Razred artikla	29W

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	S16R PCLNL09; S20S PDUNL11; S16M PWLNL06
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	20 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	25 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	20 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Celotna dolžina L	250 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Srednji premik L_3	11 mm
Srednji premik L_3	13 mm
Srednji premik L_3	11 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..

Višina vpenjanja L ₂	15,25 mm
Višina vpenjanja L ₂	19 mm
Višina vpenjanja L ₂	15,25 mm
Nadomestni del	259981 10
Standard	DIN 8024
Vrsta uporabe	leve
Globina notranjega struženja do	3×D
Rezalni material	Jeklo
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje