

**Garant****Grobo-fini rezkar, TiAlN, Ø k12 DC: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191720 12
GTIN	4045197104960
Razred artikla	11W

**Opis****Izvedba:**

Vel. 10 – 30 geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje. Za znatno povečanje zmogljivosti, z izbrušenimi **utori za lomljenje odrezkov**.

**Prednosti:**

Utori lomilcev odrezkov **olajšujejo odvajanje odrezkov** pri sočasni **kakovostni obdelavi površine obdelovanca**.

**Tehnični opis**

Podajanje $f_z$ za rezkanje utorov v jeklo $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Število zob Z	4
Ø rezila $D_c$	12 mm
Ø držala $D_s$	12 mm
Celotna dolžina L	83 mm
Dolžina rezil $L_c$	26 mm
Smer pristavljanja	vodoravno, poševno in navpično
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k12
Kot spirale	27-30 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	TiAlN

Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NF
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	78 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	14 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	46 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	92 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		