



## Diamantna brusna pasta 10 g, univerzalno topna polikristalno, Zrnatost diamantne brusne paste: 15µm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	552350 15
GTIN	4027497092482
Razred artikla	56L

### Opis

#### Izvedba:

Diamantna pasta brez silikona, v praktični dozirni brizgalki.

Sintetični diamant, polikristalni, v 10 g brizgalki za hitre rezultate poliranja.

#### Uporaba:

Vezivo, ki se lahko **v vsakem razmerju zmeša z alkoholom ali vodo** skrbi za optimalen mazalni film. Za preprosto in naravi neškodljivo čiščenje orodja in obdelovancev z vodo.

Izjemno primerno za poliranje jekla in titana s trdoto nad 60 HRC. Zelo učinkovito, saj polikristalna struktura diamanta med uporabo omogoča nastanek vedno novih rezil.

### Tehnični opis

Zrnatost diamantne brusne paste	15 µm
Stopnja preciznosti	polfina
Barvna koda	oranžna
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
Vrsta izdelka	Polirna pasta

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
--	------------	----------------	------------

Jeklo < 1400 N/mm	primerno	1-3 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	1-3 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	1-3 m/s	H
Jeklo < 67 HRC	primerno	1-3 m/s	H
Karbidna trdina	primerno	1-3 m/s	
INOX	primerno	1-3 m/s	
Ti	primerno	1-3 m/s	
Umetna masa, GFK	primerno	1-3 m/s	
Kamen	primerno	1-3 m/s	
suho	primerno		