

**Garant****Brusna koprena v zvitku, 115 mm × 10 m, Struktura koprene: 100****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	556087 100
GTIN	4062406300869
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrn in vezivom iz umetne smole. Visokozmogljiva koprena z **izredno gosto razporeditvijo brusnih zrn** vse do globine vlaknenega materiala. Posebna sestava koprene omogoča **agresivno brušenje**, najdaljšo življenjsko dobo brez umazanja in še **enakomernejšo sliko brušenja**.

**Prednosti:**

- **Prilagoditev obliki obdelovanca.**
- **Odperta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.**
- **Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.**
- **Za mokro in suho obdelavo.**
- **Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.**

**Uporaba:**

Ročna uporaba, z držalom art. 556020 ali z vibracijskim brusilnikom. **Groba in agresivna:** s površine odstrani rjo in umazanijo. Za kosmatenje in brušenje stare barve, umetnih mas, gumijastih delov (npr. pred lepljenjem).

**Tehnični opis**

Struktura koprene	100
Primerjava zrnatosti	180 - 220
Stopnja preciznosti	groba
Izvedba	A Medium
Barva	rdeča
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina valja	115 mm
Dolžina role	10 m
Značilnost blagovnega imena	115 mm × 10 m
Vrsta izdelka	Brusna koprena v zvitku

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		

suho

primerno

**Pribor**

Vpenjalni trn za brušenje

556030

Ročno držalo

556020