

**Garant****Brusna koprena v zvitku fleksibilni, 100 mm×10 m, Struktura koprene: 1000****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	556083 1000
GTIN	4062406301088
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrnji in vezivom iz umetne smole.

**Prilagodljiva** visokozmogljiva koprena z **izredno gosto razporeditvijo brusnih zrn** vse do globine vlaknenega materiala. Posebna sestava koprene omogoča **agresivno brušenje**, najdaljšo življenjsko dobo brez umazanja in še **enakomernjšo sliko brušenja**. **Odlična gibkost** olajšuje uporabo na težko dostopnih mestih.

**Prednosti:**

- **Prilagoditev obliki obdelovanca.**
- **Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.**
- **Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.**
- **Za mokro in suho obdelavo.**
- **Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.**

**Uporaba:**

Za ročno čiščenje in zaključno obdelavo, idealno nadomestilo za izdelke iz jeklene volne. **Fina/zelo fina:** za čiščenje občutljivih površin, za odstranjevanje majhnih prask na kovinah. Primerna tudi za fino in zelo fino črtno matiranje na jeklu in nž-kovinah.

**Tehnični opis**

Izvedba	S Ultra Fine
Primerjava zrnatosti	600 - 1000
Struktura koprene	1000
Stopnja preciznosti	zelo fina
Barva	siva
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina valja	100 mm
Dolžina role	10 m
Značilnost blagovnega imena	100 mm×10 m
Vrsta izdelka	Brusna koprena v zvitku

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		

suho

primerno

**Pribor**

Ročno držalo

556020

Vpenjalni trn za brušenje

556030