

Garant**Brusna koprena v zvitku fleksibilni, 100 mm×10 m, Struktura koprene: 280****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	556083 280
GTIN	4062406301071
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Koprena iz sintetičnih najlonskih vlaken z brusnimi zrnji in vezivom iz umetne smole.

Prilagodljiva visokozmogljiva koprena z **izredno gosto razporeditvijo brusnih zrn** vse do globine vlaknenega materiala. Posebna sestava koprene omogoča **agresivno brušenje**, najdaljšo življenjsko dobo brez umazanja in še **enakomernjšo sliko brušenja**. **Odlična gibkost** olajšuje uporabo na težko dostopnih mestih.

Prednosti:

- **Prilagoditev obliki obdelovanca.**
- **Odprta struktura preprečuje zamašitev in zmanjšuje razvijanje toplote.**
- **Enakomerna in ponovljiva obdelava površine.**
- **Za mokro in suho obdelavo.**
- **Ne vsebuje delcev, ki jih ogroža rja.**

Uporaba:

Za ročno čiščenje in zaključno obdelavo, idealno nadomestilo za izdelke iz jeklene volne. **Fina/srednje fina:** univerzalno uporabna za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo; za naknadno brušenje brušenih ali ščetkanih površin ali za razmastitev in čiščenje pred lakiranjem.

Tehnični opis

Barva	rdeča
Stopnja preciznosti	srednje fina
Izvedba	A Very Fine
Struktura koprene	280
Primerjava zrnatosti	280 - 360
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina valja	100 mm
Dolžina role	10 m
Značilnost blagovnega imena	100 mm×10 m
Vrsta izdelka	Brusna koprena v zvitku

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
Laki	primerno		
Uni	primerno		

mokro maks.	pogojno primerno
suho	primerno

Pribor

Vpenjalni trn za brušenje	556030
Ročno držalo	556020