

Garant**Grobo-fini rezkar, TiAlN, Ø k12 DC: 6mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	191720 6
GTIN	4045197104908
Razred artikla	11W

Opis**Izvedba:**

Vel. 10 – 30 geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje. Za znatno povečanje zmogljivosti, z izbrušenimi **utori za lomljenje odrezkov**.

Prednosti:

Utori lomilcev odrezkov **olajšujejo odvajanje odrezkov** pri sočasni **kakovostni obdelavi površine obdelovanca**.

Tehnični opis

Število zob Z	4
Ø rezila D _c	6 mm
Podajanje f _z za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm ²	0,012 mm
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	57 mm
Dolžina rezil L _c	13 mm
Smer pristavljanja	vodoravno in poševno
Držalo	DIN 1835 B s h6
Toleranca nazivnega Ø	k12
Kot spirale	27-30 stopinj
Kot posnetja roba	90 stopinj
Prevleka	TiAlN

Rezalni material	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil rezkanja	NF
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Kotni rezkar

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	120 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	78 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	14 m/min	M
GG(G)	pogojno primerno	46 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	92 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		