

Garant**Stabilizator nožev za notranje struženje 5×D maxi, Tip: 10L****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 319465 10L |
| GTIN | 4062406309367 |
| Razred artikla | 31V |

Opis**Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Napotek:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 8×D.

Stabilizator nožev za notranje struženje s 7×D oz. Ø držala $D_2 = 25$ mm, na voljo po ponudbi.

Tehnični opis

| | |
|-----------------------|--------|
| Ø držala D_2 | 32 mm |
| Ø D_3 | 40 mm |
| Celotna dolžina L_2 | 109 mm |
| Dolžina držala L_5 | 53 mm |
| Smer rezanja | leve |
| Radij R | 1,2 mm |

| | |
|---------------------------------|--|
| Prevesna dolžina L_1 | 50 mm |
| Osni zamik Z | 14 mm |
| C | 1 mm |
| Vpenjalni $\varnothing D_1$ | 10 mm |
| Globina notranjega struženja do | 5×D |
| Nihanje | z dušenjem |
| Vrsta izdelka | Stabilizator nožev za notranje struženje |