

Garant**HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC m6: 4,6 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	122432 4,6
GTIN	4045197536891
Razred artikla	11E

Opis**Izvedba:**

Čvrsto jedro in specialno koničenje – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**. **Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke**. **Specialna prevleka za dolgo življenjsko dobo** in **in visoko zmogljivost odrezovanja**.

Priporočilo:**Maksimalna globina vrtanja:**

globina vpenjalnega utora (glejte tabelo) minus $1,5 \times$ nazivni \emptyset .

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$

Standard: DIN 6537 K

Toleranca nazivnega \emptyset : m6

Število rezil Z: 2

Toleranca nazivnega \emptyset : m6

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 17,1 mm

Celotna dolžina L: 66 mm

\emptyset držala D_s : 6 mm

Podajanje f v Inconel®: 0,04 mm/v

Tehnični opis

Število rezil Z	2
Dolžina utorov L_c	24 mm
Toleranca držala	h6
Nazivni $\emptyset D_c$	4,6 mm

Podajanje f v Inconel®	0,04 mm/v
Toleranca nazivnega Ø	m6
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	66 mm
Standard	DIN 6537 K
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	17,1 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
	4×D
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	primerno	40 m/min	S
Inconel	primerno	35 m/min	S
mokro maks.	primerno		