

Garant
HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6: 16,5 mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	122430 16,5
GTIN	4045197536693
Razred artikla	11E

Opis
Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**. **Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke**. **Specialna prevleka za dolgo življenjsko dobo** in **in visoko zmogljivost odrezovanja**.

Priporočilo:
Maksimalna globina vrtanja:

globina vpenjalnega utora (glejte tabelo) minus $1,5 \times$ nazivni \emptyset .

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c \cdot 1$

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite z **art. 122432**.

Oblika **HE**: naročite z **art. 122430 + 129100HE**.

Standard: DIN 6537 K

Toleranca nazivnega \emptyset : m6

Število rezil Z: 2

Polstandardno: da

Toleranca nazivnega \emptyset : m6

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 48,3 mm

Celotna dolžina L: 123 mm

\emptyset držala D_s : 18 mm

Podajanje f v Inconel®: 0,2 mm/v

Tehnični opis

Podajanje f v Inconel®	0,2 mm/v
Število rezil Z	2

Nazivni $\varnothing D_c$	16,5 mm
Dolžina utorov L_c	73 mm
Toleranca držala	h6
Toleranca nazivnega \varnothing	m6
\varnothing držala D_s	18 mm
Celotna dolžina L	123 mm
Standard	DIN 6537 K
Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2	48,3 mm
Polstandardno	da
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Globina vrtanja do	4xD
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Storitve

Brušenje držala Tip HE	129100 HE
------------------------	-----------