

Garant
HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m6: 18,5mm


Podatki za naročanje

Številka za naročanje	122430 18,5
GTIN	4045197536815
Razred artikla	11E

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje – zaradi tega reže prečno rezilo z **veliko točnostjo centriranja**. **Ravni glavni rezili** z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo **kratke odrezke**. **Specialna prevleka za dolgo življenjsko dobo in in visoko zmogljivost odrezovanja**.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:

globina vpenjalnega utora (glejte tabelo) minus $1,5 \times$ nazivni Ø.

Napotek:

Dolžina spirale $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.

Oblika **HB**: naročite z **art. 122432**.

Oblika **HE**: naročite z **art. 122430 + 129100HE**.

Standard: DIN 6537 K

Toleranca nazivnega Ø: m6

Število rezil Z: 2

Toleranca nazivnega Ø: m6

Priporočena maksimalna globina vrtanja L_2 : 51,3 mm

Celotna dolžina L: 131 mm

Ø držala D_s : 20 mm

Podajanje f v Inconel®: 0,2 mm/v

Tehnični opis

Dolžina utorov L_c	79 mm
Podajanje f v Inconel®	0,2 mm/v

Nazivni Ø D _c	18,5 mm
Število rezil Z	2
Toleranca držala	h6
Toleranca nazivnega Ø	m6
Ø držala D _s	20 mm
Celotna dolžina L	131 mm
Standard	DIN 6537 K
Priporočena maksimalna globina vrtanja L ₂	51,3 mm
Prevleka	TiAlN
Rezalni material	VHM
Izvedba	4xD
Kot konice	140 stopinj
Držalo	DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem	da, s 25 bari
Strategija odrezovanja	HPC
Polstandardno	da
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Spiralni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	40 m/min	S
Inconel	primerno	35 m/min	S
mokro maks.	primerno		

Storitve

Brušenje držala Tip HE	129100 HE
------------------------	-----------