

Garant**Stabilizator nožev za notranje struženje 7×D midi, Velikost držala: 16L****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	319468 16L
GTIN	4062406642457
Razred artikla	31V

Opis**Izvedba:**

Osnovno telo iz kakovostnega orodnega jekla, površina in funkcijske površine kaljene.

Prednosti:

Zmanjšanje tresljajev in vibracij pri uporabi z vsemi tipi nožev za notranje struženje.

Primerno za:

Vsi običajni noži za notranje struženje.

Napotek:

Za določitev pravilne različice stabilizatorja nožev za notranje struženje obvezno izvedite preverjanje trka s pomočjo podatkov orodja Hoffmann e-Tool iz spletne trgovine eShop ali prek storitve ToolScout! Priporočljiva maksimalna previsna dolžina uporabljenih tipov nožev za notranje struženje je 3×D.

Maksimalni previs stabilizatorja vklj. z nožem za notranje struženje 10×D.

Tehnični opis

Radij R	1,2 mm
Smer rezanja	desno
C	1,5 mm
Celotna dolžina L ₂	171 mm
Vpenjalni Ø D ₁	16 mm
Prevesna dolžina L ₁	112 mm
Ø držala D ₂	32 mm

Dolžina držala L _s	53 mm
Ø D ₃	40 mm
Osni zamik Z	16 mm
Globina notranjega struženja do	7×D
Nihanje	z dušenjem
Vrsta izdelka	Stabilizator nožev za notranje struženje