

Garant**3-dimenzionalni prislon za obdelovance, Velikost držala: 150****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360432 150
GTIN	4062406640439
Razred artikla	31H

Opis**Izvedba:**

- Brezstopenjska in hitra nastavithev.
- Vpenjalo z navojem M8 za utorne matice ali za neposredno montažo.
- Opcijski maksimalni izvlek 30 mm.

Uporaba:

Za uporabo na rezkalnih in vrtalnih strojih.

Material:

Eloksiran aluminij.

Dodatni pribor:

Za T-utorne matice z M8 glejte art. 370520 vel. 12 – 18.

Tehnični opis

Medosna razdalja A	80 - 110 mm
ustreza barvni kodi	TC
ustreza barvni kodi	HiPo
ustreza barvni kodi	LC

ustreza barvni kodi	LC-GARANT
ustreza barvni kodi	Duo
ustreza barvni kodi	Duo Plus
ustreza barvni kodi	T-Rex
ustreza barvni kodi	Titan
ustreza barvni kodi	Titan2/TitanSense
ustreza barvni kodi	Basic
ustreza barvni kodi	HD-Allmatic
ustreza barvni kodi	Centro Gripp
ustreza barvni kodi	NC8
ustreza barvni kodi	LCV125G
ustreza barvni kodi	HOLEX NC
Celotna višina	210 - 240 mm
Uporabna višina N	145 - 175 mm
Vrsta izdelka	Prislon za obdelovanec